



"CREEPER 2.0"

WERKSTATTHOCKER

höhenverstellbar, rollbar

inkl. Werkzeugablage + 2 Flaschenhalter

Art.-Nr. 720669

optional (nicht im Lieferumfang)

rutschfeste GummifüÙe, 50 mm

Set 5 Stück

Art.-Nr. 720679



- 1 - Kompakte untere Werkzeugablage, feststehend
- 2 - Halbschale obere Werkzeugablage, drehbar
- 3 - Rollengestell
- 4 - Gasdruckfeder, höhenverstellbar
- 5 - drehbare TPR/TPU Rollen (5 Stück)
- 6 - zweikomponenten PE Komfort-Schalensitz
- 7 - Flaschenhalter (2 Stück)

1. Legen Sie das Rollengestell umgedreht auf eine glatte Unterlage und drücken Sie die 5 Rollen in die Bohrungen

2. Legen Sie die untere Werkzeugablage auf das Rollengestell

3. Setzen Sie die Gasdruckfeder in das Rollengestell ein und achten Sie auf geraden Sitz

4. Führen Sie die obere, drehbare Werkzeugablage in die Gasdruckfeder (Schalenöffnung nach oben)

5. Montieren Sie die Metallhalterung an die Sitzschale

6. Führen Sie die Bohrung der Metallhalterung in den Zapfen der Gasdruckfeder und achten Sie auf festen Sitz

7. nach Abschluss der Montage den Hocker auf einer ebenen Fläche vorsichtig belasten, Kontrolle aller Verbindungen

8. passende Sitzhöhe mittels Handhebel einstellen

